



SOMT....20ER-LD, PR1535, tip: 14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222080 14
GTIN	4960664708246
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

LD geometrija je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja ($a_{p\max} = 5$ mm) pri umjerenom posmaku.
Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,06 – 1,8 mm
Tip	INOX
Programirani radijus pri $a_{p\max}$	5 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina pločica	5,56 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520ER-LD
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		