


**Garant****RDMW 1604 MOTN, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p.maks.} = 5,0$  mm.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDMW 1604 MOTN

Tip: UNI

**Tehnički opis**

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDMW 1604 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7520
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		