



## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222050 25/2
GTIN	4960664707454
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø reza $D_c$	25 mm
Duljina izboja $L_1$	60 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	140 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø $D_3$	8 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	33 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,79 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	7,4 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------