



**SOMT....20ER-LD, PR1510, tip: 10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222082 10
GTIN	4960664708093
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

**Upotreba:**

**LD geometrija** je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja ( $a_{p,max} = 5$  mm) pri umjerenom posmaku. Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,06 – 2 mm
Tip	GG
Programirani radijus pri $a_{p,max}$	3,5 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT100420ER-LD
Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		