



## Ljepljiva traka ojačana vlaknima, siva, Tip: 48X50



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**tesa® 74662 duct tape** ima izvrsnu snagu lijepljenja čak i na grubim i prašnjavim podlogama. Otporan je na vodu, elastičan i fleksibilan. Idealan je za brtvljenje cijevi i vodova te za primjene pri radovima sa žbukom i zidarske radove. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno.

#### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Nova mjera/dimenzija: armirane trake tesa 74662 su 2 mm šire (50x50)!

### Tehnički opis

vrsta ljepljive trake	jednostrano
Primjena	Pakiranje
Primjena	Pričvrstiti
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Lijepljenje

Primjena	Zabrtviti
Primjena	Vežanje
Posebnost	moгуće ručno trganje
Posebnost	odbija vodu
Posebnost	glatko
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
širina	50 mm
postojanost na temperaturi do	60 °C
Materijal nosača	PE film
Sposobnost širenja	19 %
Duljina	50 m
Snaga lijepljenja na čeliku	0,44 N/mm
Boja	siva
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
finoća mreže	27 mesh
ljepilo	Sintetički kaučuk
Vlačna čvrstoća	3 N/mm
Debljina	0,215 mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Oznaka proizvođača	duct tape 74662
Atribut imena proizvoda	siva
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka