



MultiMaster AMM 500 Plus Top Verzija 0, Tip: 71293863



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Snažan MultiTool za brzi rad (za nadogradnje i obnove) s više od 30 dijelova dodatka za piljenje drva i metala, brušenje, rezanje pločica i još mnogo toga.

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa **prihvatom alata Starlock** (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**
- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.**

Dio isporuke:

1× list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (35 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (65 mm), 1× list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× list pile od tvrdog metala (Ø 75 mm), 1× turpija od tvrdog metala (oblik trokuta), 1× lopatica, 1× perforirana brusna ploča, po 5× perforiranih brusnih listova (K 60, 80, 120, 180), 1× usisavač, 1× plastični kofer za alat (L-Boxx 136). Verzija nula (bez akumulatora).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatorne punjače naći ćete pod br. 073834 – 073845.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	AMM 500 PLUS TOP
Težina	1,8 kg
Broj vibracija	11000 - 18500 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
Amplituda (oscilacijski pomak)	2 × 1,7 stupanj
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat za alat	Starlock, Starlock Plus
Broj sadržanih baterija	0
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Vrsta proizvoda	Oscilatori

Pribor

Segmentirani rezni list, HM, 1,2 mm Ø lista pile 75 mm	077829 75
Segmentirani rezni list, dijamant, 2,2 mm Ø lista pile 75 mm	077867 75
Segmentirani rezni list, dijamant, 2,2 mm Ø lista pile 90 mm	077867 90
Segmentirani rezni list, dijamant, 1,2 mm Ø lista pile 75 mm	077830 75
Segmentirani rezni list, HM, 2,2 mm Ø lista pile 75 mm	077865 75
Segmentirani rezni list, HM, 1,2 mm Ø lista pile 90 mm	077829 90
Rezni list, Bi-metal HSS, 5-dijelni Ø lista pile 85 mm	077839 85
Segmentirani rezni list, dijamant, 1,2 mm Ø lista pile 90 mm	077830 90
Segmentirani rezni list, HM, 2,2 mm Ø lista pile 90 mm	077865 90
Segmentirani rezni list, dijamant Ø lista pile 90 mm	077868 90

Segmentirani list pile, Bi-metall HSS Ø lista pile 100 mm	077827 100
Rezni list, potpuno HSS, 5-dijelni Ø lista pile 85 mm	077835 85
E-Cut-garnitura lista pile, drvo + metal6-dijelna izvedba SET	077848 SET
Rezni list, Bi-metal HSS, 5-dijelni Ø lista pile 100 mm	077839 100
Segmentirani rezni list, potpuno HSS Ø lista pile 85 mm	077836 85
Rezni list, potpuno HSS Ø lista pile 85 mm	077834 85
Segmentirani list pile, HM Ø lista pile 90 mm	077828 90
Rezni list, Bi-metal HSS Ø lista pile 100 mm	077838 100
E-Cut-garnitura lista pile, MiniCut3-dijelna izvedba SET	077859 SET
Rezni list, Bi-metal HSS Ø lista pile 85 mm	077838 85