



**SOMT....20ER-LD, PR1510, tip: 14**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 222082 14     |
| GTIN           | 4960664708123 |
| Razred artikla | 25A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

**Upotreba:**

**LD geometrija** je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja ( $a_{p\max} = 5$  mm) pri umjerenom posmaku. <br>Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Posmak $f_z$ po zubu                 | 0,06 – 2 mm |
| Tip                                  | GG          |
| Programirani radijus pri $a_{p\max}$ | 5 mm        |
| Kutni radijus                        | 2 mm        |
| Debljina pločica                     | 5,56 mm     |
| Veličina izmjenjive rezne pločice    | 14          |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT100420ER-LD                   |
| Vrsta                            | PR1510                            |
| Rezni materijal                  | HM                                |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                 |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za glodanje |

### Podaci korisnika

|                  | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| GG(G)            | prikladno                          | 180 m/min | K       |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |
| suho             | prikladno                          |           |         |
| Zrak             | prikladno                          |           |         |