



Pištolj za komprimirani zrak i prskanje, podesiv Priključak za zrak



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080252
GTIN	7391390264053
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.

Pištolj za komprimirani zrak i prskanje s Jet-mlaznicom, **podesiva mlaznica** (točkasto do plosnato) s **podesivim protokom** (zrak: 200 – 1200 l/min, tekućina: 7– 46 l/min).

Uključujući čelične adaptere 1/4 cola.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Tehnički opis

Vrijednost protoka	200 - 1200 l/min
Vrijednost protoka za tekućinu	7 - 46 l/min
Vrijednost protoka zraka	200 - 1200 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolj

