

Garant**Uređaj za mjerenje hrapavosti bez pisača, Tip: ST2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	499021 ST2
GTIN	4067263410706
Razred artikla	41M

Opis**Izvedba:**

S neplanarnim sustavom leća. **S integriranom kalibracijskom normom (može se izvaditi).** Veliki osvijetljeni TFT zaslon od 4,3 cola osjetljiv na dodir. Okretni prikaz. Integrirani uređaj za posmak s mogućnošću zasebne upotrebe. LED svjetleće letve za prikaz stanja (zeleno - prikaz stanja baterije, crveno - dojava kvara, plavo - mjerenje, prijenos podataka), integrirano podešavanje visine, osiguranje podataka kao TXT, X3P, CSV i PDF datoteke. Gaussov filter prema ISO 16610 – 21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562), poseban filter prema DIN EN ISO 13565 – 1, IS filter prema DIN EN ISO 3274 (mogućnost isključivanja). **Praćenje odstupanja:** Može se brzo utvrditi je li izmjerena vrijednost unutar određene tolerancije bojanjem karakterističnih vrijednosti (zeleno - iznutra i crveno - izvan dopuštene tolerancije). Sukladno s IATF 16949 – sigurna sljedivost

Prednost:

- **Uključite i odmah izmjerite – intuitivno bez treninga, npr. automatski odabir izrezivanja, informacije o hrapavosti izravno na uređaju, unaprijed postavljene programe mjerenja i brzi pristup njihovim željenim funkcijama spremanjem omiljenih zapisa na zaslonu.**
- **Prijenos rezultata mjerenja putem Bluetooth veze ili, alternativno, kabelskom vezom. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).**

- **Sažimanje više mjerenja (na primjer za jednu seriju) u PDF zapisniku pomoću aplikacije HCT Mobile. Na primjer, dodavanje fotografije postavljanje komponente ili mjerenja i može definirati pojedinačne komentare protokola.**
- **Dokumentacija neobaveznog termo pisaača za ispis profila i rezultata putem Bluetootha ili kablanske veze.**
- **Softversko sučelje uređaja može se prebacivati između svijetlih i tamnih prikaza, ovisno o uvjetima osvjetljenja .**
- **Ergonomsko postolje osigurava optimalan kut gledanja.**

Dio isporuke:

Uključuje jedinicu za pomak, ručnu prizmu, stalak br. 499023, standardno ticalo br. 499004 vel. 6 – 350, integrirano, normalna hrapavost uklj. tvorničku potvrdu o kalibraciji br. 499575, integrirani uređaj za namještanje visine, zaštitu ticala, punjač/mrežni adapter, upute za rukovanje, mini USB kabel, USB-Bluetooth dongle br. 499024, produžni kabel, jedinicu za pomak, kofer za nošenje.

Dodatni pribor:

Zamjenski odn.posebni gumb br. 499004.

Produžetak ticala br. 499008.

Zaštita ticala br. 499038.

Mjerna konzola br. 499011; 498857.

Podatkovni kabel za MarConnect br. 498941 vel. USB2.

Zamjenski dio:

Baterija br. 499548 vel. baterija.

Tehnički opis

Jedinica vrednovanja duljina	160 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Standardi hrapavosti	DIN / ISO / JIS / ASME
maksimalno mjerno područje	0,014 col
Jedinica vrednovanja širina	50 mm
Mjerna duljina prema normi	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081575 LR6
Brzina detekcije	0,5 / 1,0 mm/s
Jedinica vrednovanja visina	77 mm
maksimalno mjerno područje	350 µm
Broj sadržanih baterija	1
Mjerna staza za mjerenje duljine	1,25 / 4,0 / 12,5 mm

Cut-Off (λc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Težina jedinica vrednovanja	0,5 kg
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Serijski broj	HCT
Očitavanje	mm / inča
Prihvatanje	USB međusklop
Prihvatanje	Bluetooth prihvatanje
Kalibriranje	Q2
Kalibriranje	Q1
Vrsta proizvoda	Pertometar

Usluge

KalibriranjeEtalon za hrapavost tip R	029220 R
KalibriranjeUređaj za mjerenje hrapavosti tip R	029200 R

Pribor

Kabel za spajanje uređaja za mjerenje hrapavosti	499036
Mjerna konzola ST-G za uređaje za mjerenje hrapavosti s granitnom pločom tip PST-G	498857 PST-G
Termopapir za tip ST1, ST2, H1, S2, M300, M310, M400 tip H1	499510 H1
Zamjenski akumulator ST1, M300, M400	499549
Produžetak ticala za ST2 / PS1 / PS10 / M300 i 310 duljina 80 mm	499008 80
Ticalo za ST2 / PS1 / PS10 / M300 i 310 tip 6-350	499004 6-350
Zaštita ticala za uređaj s posmakom sa završnom prizmom Tipa	499038
Mjerno postolje ST-D	499011
Postoljeza ručnu prizmu ST2 / PS10 / M310	499035
Softver Explorer	498847

Zamjenska baterija PS10, M310 uklj. držač Tip AKKU

499548 AKKU