



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 50/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Ø D ₃	26 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	150 mm
Duljina izboja L ₁	50 mm
Ø drške D ₅ h6	42 mm
Ø reza D _c	50 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14
Vijak za izmjenjivu pločicu	229719 (20IP; 4,5 Nm)

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	76 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,83 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	25 mm
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229719
--------------	--------