

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 1
GTIN	4067263461159
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

za ručni ureznik DIN 352	M1 – M10
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Ukupna duljina	175 mm
Stezni raspon □	2 - 6,3 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike