

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 8
GTIN	4067263462934
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

za ručni ureznik DIN 352	M25 – M68
Ukupna duljina	1258 mm
Stezni raspon □	14,5 - 40 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	20 - 50 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike