

Garant

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 148350 4 |
| GTIN | 4067263461197 |
| Razred artikla | 11K |

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Stezni raspon □ | 5,5 - 16 mm |
| za ručni ureznik DIN 352 | M9 – M27 |
| Ukupna duljina | 480 mm |
| za ručne razvrtače Ø DIN 206 | 7 - 20 mm |
| Standard | DIN 1814 |
| Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |