

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 7
GTIN	4067263462927
Razred artikla	11K

## Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

## Tehnički opis

za ručni ureznik DIN 352	M25 – M58
za ručne razvrtače Ø DIN 206	20 - 45 mm
Stezni raspon □	14,5 - 36 mm
Ukupna duljina	1258 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike