

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 0
GTIN	4067263461142
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

Stezni raspon □	2 - 5 mm
Ukupna duljina	125 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
za ručni urezник DIN 352	M1 – M8
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike