

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 2
GTIN	4067263461173
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

Stezni raspon □	3 - 9 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	5 - 10 mm
Ukupna duljina	265 mm
za ručni ureznik DIN 352	M4 – M12
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike