

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 6
GTIN	4067263462910
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	1000 mm
Stezni raspon <input type="checkbox"/>	9 - 24 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	11 - 32 mm
za ručni ureznik DIN 352	M16 – M42
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike