

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 3
GTIN	4067263461180
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

za ručne razvrtače Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Ukupna duljina	370 mm
Stezni raspon □	4,9 - 12 mm
za ručni urezник DIN 352	M5 – M20
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike