


SOMT....20ER-GM, CA6535, tip: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222076 10
GTIN	4960664708260
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,5 – 1,2 mm
Tip	S
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520ER-GM

Vrsta	CA6535
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		