

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232255 48
GTIN	4045197592545
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem. **S ravnim utorima.**

**Napomena:**

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 5%, a vrijednosti  $v_c$  za 10%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica  $Z$ : 2

Ø područja  $D_c$ : 48 - 65 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 422,3 mm

Ø drške  $D_s$ : 40 mm

Duljina drške  $L_s$ : 70 mm

Stezni vijci: 232990 TX20

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	422,3 mm
Ø drške $D_s$	40 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja $D_c$	48 - 65 mm
Duljina drške $L_s$	70 mm
Broj oštrica $Z$	2
izvedba	8×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600