

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232250 13
GTIN	4045197589040
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L₁: 63,5 mm

Ø drške D_s: 20 mm

Duljina drške L_s: 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX8

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	63,5 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Ø područja D _c	13 - 17,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Duljina drške L _s	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
---	------------

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
---	------------

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
-------------------------------------	------------