

Yale

Vozna postolja za teške terete tipa LX, s polugom za podizanje upravljivo, nosivost: 6t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086009 6
GTIN	4025092163781
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Vozna postolja za teške terete u tri točke za transport srednje teških tereta. S rudom i jednim stražnjim voznim postoljem. Dva stražnja vozna postolja identična su i spojena s pomoću podesivih vodilica. Prednji i stražnji dijelovi voznog postolja mogu primiti po 50 % ukupne nosivosti.

Dio isporuke:

Tri dijela voznog postolja, dva spojna segmenta, poluga za podizanje.

Tehnički opis

Težina	45 kg
Područje podešavanja stražnjeg segmenta od - do	500 - 1400 mm
Visina stražnje nosive površine	115 mm
Visina prednje nosive površine	115 mm
Širina prednje nosive površine	150 mm
Ø kotača	85 mm

Broj stražnjih kotača	8
Širina kotača	90 mm
Širina stražnje nosive površine	250 mm
Duljina stražnje nosive površine	300 mm
Duljina prednje nosive površine	185 mm
Oznaka proizvođača	LX-6
Broj prednjih kotača	4
Nosivost	6 t
Vrsta proizvoda	Vozna naprava za teški teret