



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232250 18
GTIN	4045197589057
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 18 - 24 mm

Korisna duljina L₁: 168,3 mm

Ø drške D_s: 25 mm

Duljina drške L_s: 56 mm

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX9
Ø drške D _s	25 mm
Ø područja D _c	18 - 24 mm
Korisna duljina L ₁	168,3 mm
Duljina drške L _s	56 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9

232990 TX9

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9

674248 TX9

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8

232990 TX8

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm

211750 2,2