

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 5×D, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232260 36
GTIN	4045197592590
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 36 - 47 mm

Korisna duljina L₁: 209,5 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Ø područja D _c	36 - 47 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Korisna duljina L ₁	209,5 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600