

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 3×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232258 13
GTIN	4045197658432
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S ravnim žljebovima.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L₁: 35 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX8

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	35 mm
Ø područja D _c	13 - 17,5 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm

211750 1,3

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8

232990 TX8