



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232250 25
GTIN	4045197589064
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 25 - 35 mm

Korisna duljina L₁: 187,3 mm

Ø drške D_s: 32 mm

Duljina drške L_s: 60 mm

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Ø područja D _c	25 - 35 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Korisna duljina L ₁	187,3 mm
Ø drške D _s	32 mm
Duljina drške L _s	60 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600