



## Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232245 12
GTIN	4045197658067
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

<B>S ravnim žljebovima.</B>

#### Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 20 mm

Duljina drške L<sub>s</sub>: 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX7

### Tehnički opis

Ø područja D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	31,8 mm
Stezni vijci	232990 TX7
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	3×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX7	232990 TX7
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6