

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 8xD, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232265 12
GTIN	4045197592613
Razred artikla	22G

**Opis****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 5%, a vrijednosti  $v_c$  za 10%.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 111,1 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX7

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	111,1 mm
Ø područja $D_c$	12 - 12,5 mm
Stezni vijci	232990 TX7
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	8xD
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX7	232990 TX7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6