



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 36



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232250 36
GTIN	4045197589071
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 36 - 47 mm

Korisna duljina L₁: 209,6 mm

Ø drške D_s: 40 mm

Duljina drške L_s: 70 mm

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	209,6 mm
Ø drške D _s	40 mm
Ø područja D _c	36 - 47 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Duljina drške L _s	70 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	5×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600