

**Akumulatorska udarna bušilica-odvijač bez baterije, punjača, tip: GSB1890C****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 070113 GSB1890C |
| GTIN | 4059952617312 |
| Razred artikla | 03B |

Opis**Izvedba:**

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

S **EC motorom bez četkica.**

KickBackControl s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity. S motornom kočnicom.

Kompaktan dizajn, vrlo kratka duljina glave (samo 175 mm) za savršeno rukovanje.

Dio isporuke:

Bez baterije, bez punjača i s kovčegom L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 - 630 min ⁻¹ |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 - 13 mm |
| maksimalan mekani okretni moment | 36 Nm |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2100 min ⁻¹ |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija |
| maksimalni Ø spiralne rupe u betonu | 13 mm |
| maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 11,8 m/s ² |
| Visina | 210 mm |
| Oznaka proizvođača | GSB 18V-90 C |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V |
| maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 1,5 m/s ² |
| maksimalni Ø spiralne rupe u drvu | 68 mm |
| Konstrukcija motora | Motor bez četkica |
| Napon baterije | 18 V |
| Težina | 1,2 kg |
| maksimalan okretni moment tvrdo | 64 Nm |
| Pakiranje | Sistemski kovčeg (L-Boxx) |
| širina | 77 mm |
| Broj sadržanih baterija | 0 |
| Duljina | 175 mm |
| Kapacitet baterije | 4 Ah |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku | 13 mm |
| Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |

