

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ukupna duljina L	125 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Stezna visina L_2	7 mm
Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602.
ISO kod držača	AH08K SCLCR/L06
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500