

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	AH08K SCLCR/L06
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	7 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602.
Duljina izboja L <sub>1</sub>	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500