

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	8 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Duljina glave L ₁	13 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 0808D07
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500