

**Garant****Držać za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Veličina pločice	7 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	7,5 mm
Veličina drške	8 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	60 mm
ISO kod držača	SDNCN 0808D07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	4 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500