

**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SDJCR/L 0808D07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	60 mm
Veličina pločice	7 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Veličina drške	8 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	10 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500