

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
8/04mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Stezna visina L_2	7,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
ISO kod držača	A08F SDXCR/L04
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Veličina pločice	4 mm
Duljina glave L_1	15 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	9,2 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Korisna dubina T	3 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500