

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	7 mm
Ø drške D_s	8 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
ISO kod držača	E08K SDQCR/L07
Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	12 mm
Stezna visina L_2	7,6 mm
Duljina izboja L_1	26 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500