

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	7,6 mm
Duljina izboja L_1	26 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12 mm
ISO kod držača	E08K SDQCR/L07
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500