

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Duljina izboja L_1	80 mm
ISO kod držača	A16X SDUCR/L07
Ø drške D_s	16 mm
Serijski broj	Master Mute
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Ukupna duljina L	151 mm
područje koje se ne može pritezati S	96 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka