

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 40/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Ukupna duljina L	343 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	50 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A40X SDUCR/L11
Serija	Master Mute
Udaljenost vrha od osi	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ø drške $D_s$	40 mm
Duljina izboja $L_1$	200 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
područje koje se ne može pritezati S	240 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka