

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 32/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Ø drške D_s	32 mm
Duljina izboja L_1	160 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
ISO kod držača	A30X SCLCR/L09
Ukupna duljina L	277 mm
Veličina pločice	9 mm
Serija	Master Mute
područje koje se ne može pritezati S	192 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka