

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602.
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Serija	Master Mute
Ø drške $D_s$	12 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	16 mm
Ukupna duljina L	120 mm
ISO kod držača	A12X SCLCR/L06
Kut rezne oštice $\kappa$	95 stupanj
Duljina izboja $L_1$	60 mm
područje koje se ne može pritezati S	72 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka