

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Seriya	Master Mute
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
ISO kod držača	A20X SCLCR/L09
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	177 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Duljina izboja L_1	100 mm
Ø drške D_s	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
područje koje se ne može pritezati S	120 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka