

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 40/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
ISO kod držača	A40X SCLCR/L09
Ø drške D _s	40 mm
Serija	Master Mute
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ukupna duljina L	343 mm
Veličina pločice	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	50 mm
područje koje se ne može pritezati S	240 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka