

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A40X STFCL/L16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Serija	Master Mute
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	50 mm
Veličina pločice	16 mm
Ø drške $D_s$	40 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ukupna duljina L	345 mm
područje koje se ne može pritezati S	240 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka