

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	22 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Serija	Master Mute
ISO kod držača	A32X STFCL/L16
Ukupna duljina L	277 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Duljina izboja L_1	160 mm
Ø drške D_s	32 mm
Veličina pločice	16 mm
područje koje se ne može pritezati S	192 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka