

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Duljina izboja L ₁	100 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 47
ISO kod držača	A20X STFCL/L11
Ukupna duljina L	177 mm
Seriya	Master Mute
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Ø drške D _s	20 mm
područje koje se ne može pritezati S	120 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka