

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 47
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
ISO kod držača	A25X STFCCR/L11
Serija	Master Mute
Ukupna duljina L	222 mm
područje koje se ne može pritezati S	155 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka