

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 32/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Ukupna duljina L	277 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Ø drške D _s	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	40 mm
Serijska	Master Mute
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Duljina izboja L ₁	160 mm
ISO kod držača	A32X SDUCR/L11
područje koje se ne može pritezati S	192 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka