

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 40/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
ISO kod držača	A40X SDUCR/L11
Ukupna duljina L	343 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	200 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	11 mm
Serijski naziv	Master Mute
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	50 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
područje koje se ne može pritezati S	240 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka